


Sensor de proximidad SIEN-M12NB-PS-S-L

FESTO

Número de artículo: 150411



Hoja de datos

Característica	Valor
Conforme a la norma	EN 60947-5-2
Certificación	RCM c UL us - Listed (OL)
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según Directiva de máquinas CEM de la UE Según la Directiva RoHS de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	conforme a la normativa británica sobre CEM (UK-E) conforme a la normativa RoHS del Reino Unido (UK-R)
Distancia de conmutación nominal	4 mm
Distancia de conmutación segura	3.24 mm
Factores de reducción	Aluminio = 0,5 Acero inoxidable 18/8 = 0,9 Cobre = 0,5 Latón = 0,6 Acero St 37 = 1,0
Temperatura ambiente	-25 °C...70 °C
Precisión de repetición en condiciones constantes	0,2 mm
Salida	PNP
Función del elemento de conmutación	Normalmente abierto
Histéresis	0.36 mm
Frecuencia de conmutación máx.	2000 Hz
Corriente de salida máx.	200 mA
Caída de tensión	2 V
Círculo protector inductivo	Integrada
Resistencia a cortocircuitos	Pulsante
Margen de tensiones de servicio DC	10 V...30 V
Ondulación residual	± 10%
Corriente sin carga	10 mA
Protección contra inversión de polaridad	Para todas las conexiones eléctricas
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Conector
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	M12x1, codificación A según EN 61076-2-101
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	4
Conexión eléctrica 1, tipo de fijación	Fijación por tornillo no giratorio
Conexión eléctrica 1, tipo de fijación compatible	Compatible con fijación por tornillo, giratorio

Característica	Valor
Tamaño	M12x1
Tipo de fijación	Con contratuerca
Tipo de montaje	No enrasado
Peso del producto	25 g
Material del cuerpo	Latón PBTP Niquelado
Indicación del estado de conmutación	Diodo emisor de luz amarillo
Temperatura ambiente para tendido de cables móvil	-5 °C...70 °C
Grado de protección	IP65 IP67
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Selección información adicional del sensor	con distancia de conmutación normal
Salida eléctrica	PNP
Selección ejecución del sensor	Estándar