


Sensor de proximidad SIEN-M30NB-NS-K-L

Número de artículo: 150440

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Conforme a la norma	EN 60947-5-2
Certificación	RCM c UL us - Listed (OL)
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según Directiva de máquinas CEM de la UE
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Distancia de conmutación nominal	15 mm
Distancia de conmutación segura	12.15 mm
Factores de reducción	Aluminio = 0,5 Acero inoxidable 18/8 = 0,85 Cobre = 0,43 Latón = 0,53 Acero St 37 = 1,0
Temperatura ambiente	-25 °C...70 °C
Precisión de repetición	0.75 mm
Salida	NPN
Función del elemento de conmutación	Normalmente abierto
Histéresis	1.65 mm
Frecuencia de conmutación máx.	700 Hz
Corriente de salida máx.	200 mA
Caída de tensión	2 V
Resistencia a cortocircuitos	Pulsante
Margen de tensiones de servicio DC	10 V...30 V
Ondulación residual	+/- 20 %
Corriente sin carga	10 mA
Protección contra inversión de polaridad	Para todas las conexiones eléctricas
Conexión eléctrica	3 hilos Cable
Longitud del cable	2.5 m
Material de la cubierta aislante del cable	TPE-U(PUR)
Tamaño	M30x1,5
Tipo de fijación	Con contratuerca
Par de apriete	40 Nm
Tipo de montaje	No enrasado

Característica	Valor
Peso del producto	150 g
Material del cuerpo	Latón PBTP Cromado
Indicación del estado de conmutación	Diodo emisor de luz amarillo
Temperatura ambiente para tendido de cables móvil	-5 °C...70 °C
Grado de protección	IP67
Resistencia a los picos de tensión	0.8 kV
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado de ensuciamiento	3
Selección información adicional del sensor	con distancia de conmutación normal
Salida eléctrica	NPN
Selección ejecución del sensor	Estándar