

Axialbausatz EAMM-A-S38-50GA

Teilenummer: 8105922

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Übertragbares Drehmoment	6.5 Nm
Produktgewicht	401 g
Schnittstellencode Aktuator	S38
Schnittstellencode Motor In	50GA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform