

Axialbausatz EAMM-A-D60-90GA

Teilenummer: 8105944

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	34.8 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	21 Nm
Produktgewicht	1579 g
Schnittstellencode Aktuator	D60
Schnittstellencode Motor In	90GA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform