



Datenblatt

Merkmal	Wert
Ansprechempfindlichkeit	10 mm
Positioniergenauigkeit	typ. $\pm 1,5$ mm
Hinweis zur Positioniergenauigkeit	max. Überschwinger bezogen auf die Sollposition: ± 2.5 mm