

Adapterausatz DADG-AK-F9-1

Teilenummer: 8125947

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	1
Basierend auf Norm	VDI/VDE 3847-2
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Nennbetriebsdruck	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Explosionsschutz	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Taupunkt min. 10 °C unterhalb der Umgebungs- und Mediumstemperatur Geöelter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Umgebungstemperatur	-20 °C...80 °C
Produktgewicht	187 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Adapter	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Adapterplatte	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Schrauben	hochlegierter Stahl rostfrei