

# Adapterbausatz EHAM-MA-L9-90-L2-80

Teilenummer: 8128229

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert                               |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Baugröße                           | 90                                 |
| Einbaulage                         | beliebig                           |
| Konstruktiver Aufbau               | Standardausführung                 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung  |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B2-L                     |
| Umgebungstemperatur                | -10 °C...80 °C                     |
| Produktgewicht                     | 1215 g                             |
| Befestigungsart                    | mit Durchgangsbohrung und Schraube |
| Schnittstellencode Basis           | L9-90                              |
| Schnittstellencode Aufbau          | L2-80                              |
| Werkstoff-Hinweis                  | RoHS konform                       |
| Werkstoff Adapterplatte            | Aluminium, eloxiert                |
| Werkstoff Schrauben                | Stahl, vernickelt                  |
| Werkstoff Zentrierelemente         | hochlegierter Stahl                |