


# Actuador giratorio DSM-T-10-240-P-FW

Número de artículo: 1562318

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                          | Valor                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño                                  | 10                                                                           |
| Ángulo de amortiguación                 | 0.5 grado                                                                    |
| Ángulo de giro                          | 0 grado...240 grado                                                          |
| Amortiguación                           | Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados                      |
| Posición de montaje                     | Cualquiera                                                                   |
| Modo de funcionamiento                  | Doble efecto                                                                 |
| Forma constructiva                      | Aleta oscilante                                                              |
| Detección de posición                   | Sin                                                                          |
| Presión de funcionamiento               | 3.5 bar...8 bar                                                              |
| Frecuencia de giro máxima con 6 bar     | 2 Hz                                                                         |
| Medio de funcionamiento                 | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando    | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B2-L                                                               |
| Temperatura ambiente                    | 0 °C...60 °C                                                                 |
| Momento de giro teórico con 6 bar       | 1.7 Nm                                                                       |
| Momento de inercia admisible de la masa | 0.0026 kgm <sup>2</sup>                                                      |
| Peso del producto                       | 210 g                                                                        |
| Tipo de fijación                        | Con rosca interior                                                           |
| Conexión neumática                      | M3                                                                           |
| Nota sobre el material                  | Conformidad con la Directiva RoHS                                            |
| Material del eje de accionamiento       | Acero inoxidable de alta aleación                                            |
| Material de las juntas                  | TPE-U (PU)                                                                   |
| Material del cuerpo                     | Aluminio<br>Anodizado                                                        |