


**Axialbausatz**  
**EAMM-A-K62-150A**  
Teilenummer: 8157271

**FESTO**



**Datenblatt**

| Merkmal                     | Wert           |
|-----------------------------|----------------|
| Einbaulage                  | beliebig       |
| LABS-Konformität            | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatur             | -25 °C...60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit   | 0 - 95 %       |
| Schutzart                   | IP40           |
| Umgebungstemperatur         | -10 °C...60 °C |
| Übertragbares Drehmoment    | 47 Nm          |
| Produktgewicht              | 1672 g         |
| Schnittstellencode Aktuator | K62            |
| Schnittstellencode Motor In | 140A<br>150A   |
| Werkstoff-Hinweis           | RoHS konform   |