

# Axialbausatz EAMM-A-D100-150A

Teilenummer: 8157275

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Nennlänge	102 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	4500 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	280 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	143 Nm
Produktgewicht	3433 g
Schnittstellencode Aktuator	D100
Schnittstellencode Motor In	140A 150A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform