

Axialbausatz EAMM-A-D100-150A-S1

Teilenummer: 8157276

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Nennlänge	103 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	4500 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	280 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	143 Nm
Produktgewicht	3444 g
Schnittstellencode Aktuator	D100
Schnittstellencode Motor In	140A 150A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform