

# Racor rápido roscado en L QSL-V0-1/4-6

Número de artículo: 160513

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                             | Valor                                                                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño                                                     | Estándar                                                                   |
| Diámetro nominal                                           | 4.3 mm                                                                     |
| Control de inflamabilidad del material                     | UL94 V-0 (cuerpo)<br>UL94 V-0 (anillo extractor)                           |
| Tipo de junta en el pivote atornillado                     | Revestimiento                                                              |
| Forma constructiva                                         | Forma en L<br>Principio Push-pull                                          |
| Tamaño del depósito                                        | 10                                                                         |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi          |
| Nota sobre la presión de funcionamiento                    | Agua: máx. 0,6 MPa a máx. 50 °C                                            |
| Medio de funcionamiento                                    | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Agua (líquida, sin hielo) |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando                       | Puede emplearse con aire comprimido lubricado                              |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC                    | 2 - riesgo de corrosión moderado                                           |
| Conformidad PWIS                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                          |
| Temperatura ambiente                                       | 0 °C...60 °C                                                               |
| Par de apriete nominal                                     | 9 Nm                                                                       |
| Tolerancia para el par de apriete nominal                  | ± 20 %                                                                     |
| Peso del producto                                          | 20 g                                                                       |
| Tipo de fijación                                           | Hexágono exterior SW14                                                     |
| Conexión neumática 1                                       | Rosca exterior R1/4                                                        |
| Conexión neumática 2                                       | Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm                              |
| Color del anillo extractor                                 | Negro                                                                      |
| Material del pivote atornillado                            | Latón niquelado                                                            |
| Nota sobre el material                                     | Conformidad con la Directiva RoHS                                          |
| Material del cuerpo                                        | PBT                                                                        |
| Material del anillo extractor                              | PBT                                                                        |
| Material de la junta del tubo flexible                     | NBR                                                                        |
| Material del segmento de aprisionamiento del tubo flexible | Acero inoxidable de alta aleación<br>Latón                                 |