

Handlingmodul EHMZ-ELCC-90-TB-KF

Teilenummer: 8179241

FESTO



Beispielhafte Darstellung

Datenblatt

Gesamtdatenblatt – Einzelwerte hängen von Ihrer Konfiguration ab.

Merkmal	Wert
Antriebsritzel Wirkdurchmesser	50,93 mm
Arbeitshub	200 ... 2.000 mm
Erforderliche Ebenheit der Anbauflächen	0,1 mm/m
Zahnriemen-Dehnung	0,14 %
Zahnriemen-Teilung	5 mm
Einbaulage	senkrecht
Konstruktiver Aufbau	Elektromechanisches Linearmodul mit Zahnriemen
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Max. Beschleunigung	30 m/s ²
Max. Geschwindigkeit	5 m/s
Wiederholgenauigkeit	±0,05 mm
Einschaltdauer	100 %
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 90 %
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	5 ... 45 °C
Max. Vorschubkraft F _x	1.200 N
Vorschubkonstante	160 mm/U
Werkstoffhinweis	RoHS konform