


Conector tipo zócalo con cable KMPPE-B-2,5

Número de artículo: 161879

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Conforme a la norma	DIN 47100
Identificación del cable	Con accesorios
Frecuencia de conexión	500
Peso del producto	243 g
Conexión eléctrica 1, función	Lado del dispositivo de campo
Conexión eléctrica 1, forma constructiva	Redondo
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Zócalo
Conexión eléctrica 1, salida del cable	Acodada
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	M16x0,75 según EN 61076-2-106
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	8
Conexión eléctrica 1, contactos/hilos ocupados	8
Conexión eléctrica 1, tipo de fijación	Fijación por tornillo
Conexión eléctrica 2, función	Lado de control
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión	Cable
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión	Extremo abierto
Conexión eléctrica 2, cantidad de contactos/hilos	8
Conexión eléctrica 2, contactos/hilos ocupados	8
Margen de tensiones de servicio DC	0 V...30 V
Carga admisible de corriente a 40 °C	5 A
Resistencia a los picos de tensión	0.6 kV
Apantallamiento	sí
Longitud del cable	2.5 m
Propiedades del cable	Estándar
Condiciones de prueba del cable	Condiciones de las pruebas bajo demanda
Diámetro del cable	6.8 mm
Estructura de cable	8 x 0,25 mm ²
Sección nominal del cable	0.25 mm ²
Terminales de cable	Corte sin punta
Grado de protección	IP67
Nota sobre el grado de protección	En estado montado

Característica	Valor
Temperatura ambiente	-30 °C...80 °C
Temperatura ambiente para tendido de cables móvil	-5 °C...70 °C
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva RoHS de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa RoHS del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Grado de ensuciamiento	1
Material de la cubierta aislante del cable	PVC
Color de la cubierta aislante del cable	Gris
Material del cuerpo	PA
Material de la fijación por tornillo	PA