

Axialbausatz EAMM-A-D50-80P-S1-G2

Teilenummer: 8197494

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Nennlänge	78.5 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	34.8 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	21 Nm
Produktgewicht	810 g
Schnittstellencode Aktuator	D50
Schnittstellencode Motor In	80P 80PA 80RA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform