

Axialbausatz EAMM-A-L38-70GA-G2

Teilenummer: 8199483

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|-----------------------------|---------------------|
| Nennlänge | 42.5 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Max. Drehzahl | 8000 1/min |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatur | -25 °C...60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
| Schutzart | IP40 |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Massenträgheitsmoment | 4 kgmm ² |
| Übertragbares Drehmoment | 4.4 Nm |
| Produktgewicht | 598 g |
| Schnittstellencode Aktuator | L38 |
| Schnittstellencode Motor In | 70GA |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |