

Längenausgleich VAL-M5-5-F1A

Teilenummer: 8214722

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Saugerhalter	5 mm
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Vakuumananschluss oben
Betriebsdruck	-0.95 bar...8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien	Geeignet für Batterieproduktion mit reduzierten Cu/Zn/Ni Werten (F1a)
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	25 g
Befestigungsart	mit Außengewinde M16x1
Saugerbefestigung	Innengewinde M5
Vakuumananschluss	Innengewinde M5
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium
Werkstoff Halter	Aluminium POM hochlegierter Stahl rostfrei