

Drossel-Schalldämpfer GRU-3/8-B

Teilenummer: 9518

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Drossel-Schalldruck-Funktion
Auswahl Zusatzfunktion	mit Schalldämpfer
Pneumatischer Anschluss 1	G3/8
Einstellelement	Schlitzschraube
Befestigungsart	einschraubbar
Normaldurchfluss 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 l/min...1700 l/min
Umgebungstemperatur	-10 °C...70 °C
Werkstoff Gehäuse	Aluminium
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0 bar...10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-10 °C...70 °C
Produktgewicht	55 g
Werkstoff Dämpfereinsatz	PE
Werkstoff Einschraubzapfen	Aluminium-Druckguss
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Regulierschraube	PA