

# Racor encajable en L NPKA-L-G18-Q6-P10

Número de artículo: 1655429

**FESTO**



## Hoja de datos

| Característica                             | Valor                                                                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño                                     | Estándar                                                                   |
| Diámetro nominal                           | 4 mm                                                                       |
| Profundidad de inserción del tubo flexible | 25.8 mm                                                                    |
| Tipo de junta en el pivote atornillado     | Anillo de junta                                                            |
| Posición de montaje                        | Cualquiera                                                                 |
| Tamaño del depósito                        | 10                                                                         |
| Forma constructiva                         | Principio Push-pull                                                        |
| Presión de funcionamiento                  | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi          |
| Nota sobre la presión de funcionamiento    | Agua: máx. 0,6 MPa a 0 - 50 °C                                             |
| Medio de funcionamiento                    | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Agua (líquida, sin hielo) |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando       | Puede emplearse con aire comprimido lubricado                              |
| Conformidad PWIS                           | VDMA24364-B2-L                                                             |
| Aptitud para el contacto con alimentos     | Véase la información complementaria sobre el material                      |
| Temperatura ambiente                       | -10 °C...60 °C                                                             |
| Par de apriete máx.                        | 2 Nm                                                                       |
| Par de apriete nominal                     | 1.25 Nm                                                                    |
| Tolerancia para el par de apriete nominal  | ± 20 %                                                                     |
| Peso del producto                          | 7.5 g                                                                      |
| Conexión neumática 1                       | Rosca exterior G1/8                                                        |
| Conexión neumática 2                       | Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm                              |
| Nota sobre el material                     | Conformidad con la Directiva RoHS                                          |
| Material del cuerpo                        | PA66-GF30                                                                  |
| Material de la junta para roscas           | NBR                                                                        |
| Material del casquillo                     | POM                                                                        |
| Material de la junta del tubo flexible     | NBR                                                                        |