

# Silenciador AMTE-M-LH-G1

Número de artículo: 1205865

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                          | Valor                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Posición de montaje                     | Cualquiera                                                         |
| Tamaño del depósito                     | 10                                                                 |
| Presión de funcionamiento               | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar                                    |
| Caudal contra atmósfera                 | 17235 l/min                                                        |
| Protección antideflagrante              | Zona 1 (ATEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX) |
| Medio de funcionamiento                 | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                      |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando    | Puede emplearse con aire comprimido lubricado                      |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 1 - riesgo de corrosión bajo                                       |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Nivel de presión acústica               | 88 dB(A)                                                           |
| Temperatura ambiente                    | -40 °C...80 °C                                                     |
| Peso del producto                       | 115 g                                                              |
| Conexión neumática                      | G1                                                                 |
| Material del inserto amortiguador       | Bronce                                                             |
| Material del pivote atornillado         | Latón                                                              |
| Nota sobre el material                  | Conformidad con la Directiva RoHS                                  |