

Tubo de plástico PU-9-SW

Número de artículo: 12134

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	11.6 mm
Radio de curvatura relevante para el caudal	76 mm
Diámetro interior	9 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	0 bar...10 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Puede emplearse con aire comprimido lubricado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-35 °C...60 °C
Peso del producto según la longitud	0.056 kg/m
Conexión neumática	Para boquilla enchufable diámetro interior 9 mm con tuerca de unión
Color	Negro
Dureza Shore	A 91 +/-3
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del tubo flexible	TPE-U (PU)