


Filtro micrónico LFMB-1-D-MAXI-A-NPT

Número de artículo: 173723



Hoja de datos

Característica	Valor
Serie	D
Tamaño	Maxi
Grado de filtración	1 µm
Purga de condensado	Totalmente automático
Presión de funcionamiento	2 bar...12 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gases inertes
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Gases inertes
Caudal normal máx. para clase de pureza del aire	2780 l/min
Caudal normal mín. para clase de pureza del aire	620 l/min
Grado de eficacia del filtro	99,99 %
Protección de funda	Funda metálica de protección
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	1.5 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Contenido de aceite residual	0.5 mg/m³
Tipo de fijación	Instalación en la tubería Con escuadra de montaje A elegir:
Posición de montaje	Vertical
Conexión neumática 1	1 NPT
Conexión neumática 2	1 NPT
Material del cuerpo	Fundición inyectada de cinc
Material del filtro	Fibra de borosilicato
Material de la funda	PC
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS