


Filtro submicrónico LFMA-1/2-D-MIDI-NPT

Número de artículo: 173732



Hoja de datos

Característica	Valor
Serie	D
Tamaño	Midi
Grado de filtración	0.01 µm
Purga de condensado	Manual sin enclavamiento
Presión de funcionamiento	1 bar...16 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gases inertes
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Gases inertes
Caudal normal máx. para clase de pureza del aire	1120 l/min
Caudal normal mín. para clase de pureza del aire	330 l/min
Grado de eficacia del filtro	99.9999 %
Protección de funda	Funda metálica de protección
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	1.5 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Contenido de aceite residual	0.01 mg/m³
Tipo de fijación	Instalación en la tubería Con escuadra de montaje A elegir:
Posición de montaje	Vertical
Conexión neumática 1	1/2 NPT
Conexión neumática 2	1/2 NPT
Material del cuerpo	Fundición inyectada de cinc
Material del filtro	Fibra de borosilicato
Material de la funda	PC
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS