Módulo de derivación
FRM-1/4-D-MINI-NPT

Número de artículo: 173925



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	Módulo de derivación
Presión de funcionamiento	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
Caudal nominal normal en el sentido principal de flujo 1->2	3300 l/min
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:–:–] Gases inertes
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-10 °C...60 °C
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:–:–] Gases inertes
Temperatura del medio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	197 g
Conexión neumática 1	1/4 NPT
Conexión neumática 2	1/4 NPT
Conexión neumática 3	G1/4
Conexión neumática 4	G1/4
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Fundición inyectada de cinc