

Válvula de estrangulación y antirretorno GRLZ-M3-QS-3

FESTO

Número de artículo: 175043



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	Función de estrangulación y antirretorno del aire de entrada
Conexión neumática 1	QS-3
Conexión neumática 2	M3
Elemento de ajuste	Tornillo de cabeza ranurada
Tipo de fijación	Enroscable
Caudal nominal normal en sentido de estrangulación	41 l/min
Caudal nominal normal en el sentido del antirretorno	27 l/min...44 l/min
Presión de funcionamiento	0.2 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Posición de montaje	Cualquiera
Caudal normal en sentido de la estrangulación 6 -> 0 bar	95 l/min
Caudal normal en sentido del antirretorno 6 -> 0 bar	75 l/min...100 l/min
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clase de sala limpia	Clase 4 según ISO 14644-1
Temperatura del medio	-10 °C...60 °C
Par de apriete máx.	0.3 Nm
Peso del producto	7 g
Material del pivote atornillado	Latón Niquelado
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	NBR
Material del anillo extractor	POM
Material del tornillo de regulación	Latón
Material de la junta basculante	Fundición inyectada de cinc

