

# Pinza de fuelle DHEB-33-E-U-S-L

Número de artículo: 1320805

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                           | Valor                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño                                   | 33                                                                           |
| Carrera del fuelle                       | 14.5 mm                                                                      |
| Diámetro mínimo que se va a sujetar      | 34 mm                                                                        |
| Diámetro máximo que se va a sujetar      | 45 mm                                                                        |
| Posición de montaje                      | Cualquiera                                                                   |
| Modo de funcionamiento                   | De simple efecto<br>Cerrado                                                  |
| Función de sujeción                      | Adaptativa                                                                   |
| Forma constructiva                       | Membrana de contracción<br>Movimiento guiado forzado                         |
| Guía                                     | Guía básica                                                                  |
| Detección de posición                    | Para sensor de proximidad                                                    |
| Presión de funcionamiento                | 4 bar...8 bar                                                                |
| Presión de reposición                    | 1 bar                                                                        |
| Frecuencia de trabajo máxima de la pinza | 4 Hz                                                                         |
| Tiempo de apertura mínimo con 6 bar      | 30 ms                                                                        |
| Tiempo de cierre mínimo con 6 bar        | 60 ms                                                                        |
| Medio de funcionamiento                  | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando     | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC  | 2 - riesgo de corrosión moderado                                             |
| Conformidad PWIS                         | VDMA24364-Zona III                                                           |
| Aptitud para el contacto con alimentos   | Véase la información complementaria sobre el material                        |
| Temperatura ambiente                     | 5 °C...60 °C                                                                 |
| Intervalo medio de cambio del fuelle     | 1 MioCyc                                                                     |
| Valor de referencia de la carga útil     | 0.7 kg                                                                       |
| Peso del producto                        | 130 g                                                                        |
| Tipo de fijación                         | Con rosca exterior<br>Con contratuerca<br>A elegir:                          |
| Conexión neumática                       | G1/8                                                                         |
| Nota sobre el material                   | Conformidad con la Directiva RoHS                                            |
| Material del fuelle                      | VMQ (silicona)                                                               |

| Característica      | Valor                 |
|---------------------|-----------------------|
| Material del cuerpo | Aluminio<br>Anodizado |