

# Pinza de fuelle DHEB-22-E-U-S-P

Número de artículo: 1320825

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	22
Carrera del fuelle	12 mm
Diámetro mínimo que se va a sujetar	24 mm
Diámetro máximo que se va a sujetar	31.5 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Modo de funcionamiento	De simple efecto Cerrado
Función de sujeción	Adaptativa
Forma constructiva	Membrana de contracción Movimiento guiado forzado
Guía	Guía básica
Detección de posición	Sin
Presión de funcionamiento	5 bar...8 bar
Presión de reposición	1 bar
Frecuencia de trabajo máxima de la pinza	4 Hz
Tiempo de apertura mínimo con 6 bar	30 ms
Tiempo de cierre mínimo con 6 bar	60 ms
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material
Temperatura ambiente	5 °C...60 °C
Intervalo medio de cambio del fuelle	1 MioCyc
Valor de referencia de la carga útil	0.32 kg
Peso del producto	50 g
Tipo de fijación	Con rosca exterior Con contratuerca A elegir:
Conexión neumática	M5
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del fuelle	VMQ (silicona)

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Material del cuerpo	Aluminio Anodizado