

# Racor rápido roscado CQ-3/8-15H

Número de artículo: 177707

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                             | Valor                                                                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Diámetro nominal                                           | 9.4 mm                                                                       |
| Tipo de junta en el pivote atornillado                     | Anillo de junta                                                              |
| Posición de montaje                                        | Cualquiera                                                                   |
| Tamaño del depósito                                        | 1                                                                            |
| Forma constructiva                                         | Principio Push-pull                                                          |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0.95 bar...7 bar                                                            |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura     | -0.95 bar...15 bar                                                           |
| Medio de funcionamiento                                    | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando                       | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC                    | 2 - riesgo de corrosión moderado                                             |
| Conformidad PWIS                                           | VDMA24364-Zona III                                                           |
| Aptitud para el contacto con alimentos                     | Véase la información complementaria sobre el material                        |
| Temperatura ambiente                                       | -25 °C...70 °C                                                               |
| Par de apriete nominal                                     | 2.5 Nm                                                                       |
| Tolerancia para el par de apriete nominal                  | ± 10 %                                                                       |
| Peso del producto                                          | 10 g                                                                         |
| Conexión neumática 1                                       | Rosca exterior G3/8                                                          |
| Conexión neumática 2                                       | Casquillo enchufable CQ-15                                                   |
| Nota sobre el material                                     | Conformidad con la Directiva RoHS                                            |
| Material del cuerpo                                        | POM                                                                          |
| Material del anillo extractor                              | POM                                                                          |