

# Racor rápido acodado NPQP-L-Q10-E-FD-P10

Número de artículo: 133108

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                             | Valor                                                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tamaño                                                     | Estándar                                              |
| Diámetro nominal                                           | 8.3 mm                                                |
| Forma constructiva                                         | Forma en L<br>Principio Push-pull                     |
| Tamaño del depósito                                        | 10                                                    |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura     | -0.95 bar...10 bar                                    |
| Medio de funcionamiento                                    | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]         |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando                       | Puede emplearse con aire comprimido lubricado         |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC                    | 4 - riesgo de corrosión muy alto                      |
| Conformidad PWIS                                           | VDMA24364-Zona III                                    |
| Aptitud para el contacto con alimentos                     | Véase la información complementaria sobre el material |
| Temperatura ambiente                                       | -20 °C...60 °C                                        |
| Peso del producto                                          | 14 g                                                  |
| Conexión neumática 1                                       | Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm     |
| Conexión neumática 2                                       | Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm        |
| Nota sobre el material                                     | Conformidad con la Directiva RoHS                     |
| Material del cuerpo                                        | PP                                                    |
| Material del segmento de aprisionamiento del tubo flexible | Acero inoxidable de alta aleación                     |