

Actuador giratorio
DSR-40-180-P
Número de artículo: 13467

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	40
Ángulo de amortiguación	0.9 grado
Margen de ajuste del ángulo de giro	0 grado...180 grado
Ángulo de giro	0 grado...180 grado
Amortiguación	Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados
Posición de montaje	Cualquiera
Modo de funcionamiento	Doble efecto
Forma constructiva	Aleta oscilante
Detección de posición	Sin
Presión de funcionamiento	1.5 bar...8 bar
Frecuencia de giro máxima con 6 bar	3 Hz
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de giro teórico con 6 bar	20 Nm
Peso del producto	2400 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión neumática	G1/4
Material del eje de accionamiento	Acero Niquelado
Material de las juntas	NBR