



Válvula de estrangulación y antirretorno GRLZ-1/4-PK-4-RS-B

Número pieza: 151199

FESTO

para estrangulación de la entrada de aire, con conexión orientable.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Función de las válvulas	Válvula reguladora de caudal, antirretorno del aire de alimentación
Conexión neumática 1	PK-4 con tuerca
Conexión neumática 2	G1/4
Elemento de ajuste	Tornillo moleteado
Tipo de fijación	atornillable
Caudal nominal normal en el sentido de la estrangulación	260 l/min
Caudal nominal normal en el sentido del antirretorno	220 ... 260 l/min
Presión de funcionamiento	0,3 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Fluido	Aire comprimido filtrado, sin lubricar, grado de filtración de 40 µm Aire comprimido filtrado y lubricado, grado de filtración de 40 µm
Posición de montaje	indistinto
Caudal estándar en sentido de regulación del flujo: 6 -> 0 bar	370 l/min
Caudal estándar en sentido de bloqueo: 6 -> 0 bar	315 ... 370 l/min
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Par de apriete máximo	11 Nm
Peso del producto	44 g
Información sobre el material de la chaveta atornillable	Aleación forjable de aluminio
Información sobre el material de las juntas	NBR
Datos sobre el material del tornillo de regulación	latón
Datos sobre el material de la junta basculante	Fundición inyectada de cinc