

# Racor rápido en T QSTF-1/8-5/32-U

Número de artículo: 190823

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                             | Valor                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño                                                     | Estándar                                                                               |
| Diámetro nominal                                           | 3 mm                                                                                   |
| Tipo de junta en el pivote atornillado                     | Revestimiento                                                                          |
| Posición de montaje                                        | Cualquiera                                                                             |
| Forma constructiva                                         | Forma de L, conexión adicional para rosca interior longitudinal<br>Principio Push-pull |
| Tamaño del depósito                                        | 1                                                                                      |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                      |
| Clasificación marítima                                     | Véase el certificado                                                                   |
| Medio de funcionamiento                                    | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                          |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando                       | Puede emplearse con aire comprimido lubricado                                          |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC                    | 1 - riesgo de corrosión bajo                                                           |
| Conformidad PWIS                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                                      |
| Temperatura ambiente                                       | -10 °C...60 °C                                                                         |
| Par de apriete máx.                                        | 8 Nm                                                                                   |
| Peso del producto                                          | 23 g                                                                                   |
| Número de salidas                                          | 2                                                                                      |
| Cantidad de alimentaciones                                 | 1                                                                                      |
| Tipo de fijación                                           | Hexágono exterior 9/16                                                                 |
| Conexión neumática 1                                       | Rosca exterior 1/8 NPT                                                                 |
| Conexión neumática 2                                       | Rosca interior 1/8 NPT<br>Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"                |
| Temperatura ambiente Fahrenheit                            | 14 °F...140 °F                                                                         |
| Color del anillo extractor                                 | Gris                                                                                   |
| Nota sobre el material                                     | Conformidad con la Directiva RoHS                                                      |
| Material del cuerpo                                        | PBT                                                                                    |
| Material del anillo extractor                              | POM                                                                                    |
| Material de la junta del tubo flexible                     | NBR                                                                                    |
| Material del segmento de aprisionamiento del tubo flexible | Acero inoxidable de alta aleación                                                      |