


# Válvula de cierre manual HE-2-3/8-QS-5/16-U

Número de artículo: 190868



## Hoja de datos

| Característica                                     | Valor                                                                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función de la válvula                              | Biestable de 2/2 vías                                                                    |
| Conexión neumática 1                               | 3/8 NPT                                                                                  |
| Conexión neumática 2                               | QS-5/16                                                                                  |
| Tipo de accionamiento                              | Manual                                                                                   |
| Tipo de fijación                                   | Montaje directo mediante taladro pasante<br>Fijación directa mediante rosca<br>A elegir: |
| Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343) | 447.3 l/min                                                                              |
| Diámetro nominal                                   | 3.5 mm                                                                                   |
| Presión de funcionamiento                          | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar                                                 |
| Temperatura ambiente                               | 0 °C...60 °C                                                                             |
| Material del cuerpo                                | PBT, reforzado                                                                           |
| Medio de funcionamiento                            | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                            |
| Principio de sellado                               | Blando                                                                                   |
| Posición de montaje                                | Cualquiera                                                                               |
| Forma constructiva                                 | Corredera del émbolo                                                                     |
| Tipo de control                                    | Directo                                                                                  |
| Sentido de flujo                                   | Reversible                                                                               |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando               | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)             |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC            | 2 - riesgo de corrosión moderado                                                         |
| Conformidad PWIS                                   | VDMA24364-B2-L                                                                           |
| Clase de sala limpia                               | Clase 4 según ISO 14644-1                                                                |
| Temperatura del medio                              | 0 °C...60 °C                                                                             |
| Peso del producto                                  | 48 g                                                                                     |
| Material del pivote atornillado                    | Latón niquelado                                                                          |
| Nota sobre el material                             | Conformidad con la Directiva RoHS                                                        |
| Material de las juntas                             | NBR                                                                                      |