


Acumulador de aire comprimido VZS-20-B

Número de artículo: 192161

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Volumen	20 l
Posición de montaje	Purga del condensado hacia abajo
Conforme a la norma	EN 286-1
Presión de funcionamiento	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	De acuerdo con la Directiva UE para recipientes a presión simples
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:--] Nitrógeno
Clase de resistencia a la corrosión CRC	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-10 °C...100 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...100 °C
Par de apriete máx. de rosca de conexión	130 Nm
Par de apriete máx. de purga de condensado	27 Nm
Peso del producto	9000 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión de la purga de condensado	G3/8
Conexión neumática	G1
Material del acumulador de aire comprimido	Acero, recubrimiento de polvo sinterizado