

Cilindro plano
DZF-1 1 1/4"- -A-P-A-S6
Número de artículo: 194177

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera	0.04 in...13 in
Diámetro del émbolo	1 1/4"
Ángulo de giro máx. del vástago +/-	0.8 grado
Amortiguación	Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados
Modo de funcionamiento	Doble efecto
Seguridad torsional/guía	Émbolo ovalado
Presión de funcionamiento	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...120 °C
Fuerza teórica con 6 bar, retorno	415 N
Fuerza teórica con 6 bar, avance	483 N
Masa móvil con carrera de 0 mm	65 g
Aumento masa móvil por 10 mm de carrera	180 g
Peso adicional por 10 mm de carrera	9 g
Peso básico con carrera de 0 mm	272 g
Conexión neumática	1/8 NPT
Material de la tapa	Aluminio
Material de las juntas	FPM TPE-U (PU)
Material del cuerpo	Aleación de aluminio forjado
Material del vástago	Acero de alta aleación