

# Cilindro compacto ADVULQ-16- -A-P-A-S2

Número de artículo: 156151



## Hoja de datos

| Característica                               | Valor                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Carrera                                      | 1 mm...200 mm                                                                |
| Diámetro del émbolo                          | 16 mm                                                                        |
| Amortiguación                                | Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados                      |
| Posición de montaje                          | Cualquiera                                                                   |
| Modo de funcionamiento                       | Doble efecto                                                                 |
| Extremo del vástago                          | Rosca exterior                                                               |
| Forma constructiva                           | Émbolo<br>Vástago                                                            |
| Detección de posición                        | Para sensor de proximidad                                                    |
| Variantes                                    | Vástago doble                                                                |
| Seguridad torsional/guía                     | Vástago cuadrado                                                             |
| Presión de funcionamiento                    | 0.15 MPa...1 MPa<br>1.5 bar...10 bar<br>21.75 psi...145 psi                  |
| Medio de funcionamiento                      | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando         | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC      | 2 - riesgo de corrosión moderado                                             |
| Conformidad PWIS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                            |
| Temperatura ambiente                         | -20 °C...80 °C                                                               |
| Energía de impacto en las posiciones finales | 0.1 J                                                                        |
| Fuerza teórica con 6 bar, retorno            | 90 N                                                                         |
| Fuerza teórica con 6 bar, avance             | 90 N                                                                         |
| Tipo de fijación                             | A elegir:<br>Con taladro pasante<br>Con accesorios                           |
| Conexión neumática                           | M5                                                                           |
| Material tornillos con collar                | Acero inoxidable de alta aleación                                            |
| Material de la tapa                          | Aleación de forja de aluminio                                                |
| Material de las juntas dinámicas             | NBR<br>TPE-U (PU)                                                            |
| Material del vástago                         | Acero inoxidable de alta aleación                                            |
| Material de la camisa del cilindro           | Aleación de aluminio forjado                                                 |