


Actuador lineal DDLI-63- -

Número de artículo: 1572299

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera	100 mm...2000 mm
Diámetro del émbolo	63 mm
Amortiguación	Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados
Posición de montaje	Cualquiera
Detección de posición	Con sistema de medición de recorrido integrado
Presión de funcionamiento	0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 bar...8 bar 21.75 psi...116 psi
Modo de funcionamiento	Doble efecto
Certificación	RCM
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según Directiva de máquinas CEM de la UE Según la Directiva RoHS de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa del Reino Unido sobre CEM Según la normativa RoHS del Reino Unido
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Funcionamiento con lubricación imposible
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Fuerza teórica con 6 bar, retorno	1870 N
Fuerza teórica con 6 bar, avance	1870 N
Tipo de fijación	Con accesorios
Conexión neumática	G3/8
Material de la tapa	Aleación de forja de aluminio
Material de las juntas	NBR TPE-U (PU)