

Actuador giratorio DSRL-16-180-P-FW

Número de artículo: 30655

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	16
Ángulo de amortiguación	2.1 grado
Margen de ajuste del ángulo de giro	0 grado...180 grado
Ángulo de giro	0 grado...180 grado
Amortiguación	Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados
Posición de montaje	Cualquiera
Modo de funcionamiento	Doble efecto
Forma constructiva	Aleta oscilante
Detección de posición	Sin
Presión de funcionamiento	2 bar...8 bar
Frecuencia de giro máxima con 6 bar	3 Hz
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de giro teórico con 6 bar	2 Nm
Peso del producto	300 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión neumática	M5
Material del eje de accionamiento	Acero Niquelado
Material de las juntas	NBR