



# Electroválvula MN1H-2-1-MS-NPT

Número de artículo: 161733

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                       | Valor                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Forma constructiva                   | Válvula de diafragma                                                         |
| Principio de sellado                 | Blando                                                                       |
| Posición de montaje                  | Cualquiera                                                                   |
| Tipo de fijación                     | Instalación en la tubería                                                    |
| Conexión de las válvulas de proceso  | 1 NPT                                                                        |
| Diámetro nominal                     | 25 mm                                                                        |
| Función de la válvula                | 2/2 cerrada monoestable                                                      |
| Accionamiento manual auxiliar        | Con accesorios enclavables<br>Sin enclavamiento                              |
| Sentido de flujo                     | No reversible                                                                |
| Medio                                | Aire comprimido filtrado, grado de filtración de 200 µm                      |
| Función de escape                    | No estrangulable                                                             |
| Tipo de reposición                   | Muelle neumático                                                             |
| Tipo de control                      | Servopilotado                                                                |
| Presión del medio                    | 0.5 bar...10 bar                                                             |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Temperatura del medio                | -10 °C...60 °C                                                               |
| Temperatura ambiente                 | -10 °C...60 °C                                                               |
| Conformidad PWIS                     | VDMA24364-B1/B2-L                                                            |
| Material de los tornillos            | Acero inoxidable de alta aleación                                            |
| Código de material tornillo          | 1.4301                                                                       |
| Peso del producto                    | 1100 g                                                                       |
| Grado de protección                  | IP65                                                                         |