


Generador de vacío VAD-ME-I-3/8

Número de artículo: 35533

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal de la tobera Laval	2 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Característica del eyector	Alto vacío
Función integrada	Válvula eléctrica de impulso de expulsión Válvula de cierre eléctrica
Forma constructiva	Forma en T
Presión de funcionamiento	1.5 bar...8 bar
Vacío máximo	90 %
Tiempo de conexión	100%
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Funcionamiento con lubricación imposible
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura del medio	0 °C...50 °C
Grado de protección	IP65
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Conexión eléctrica	Conector
Tipo de fijación	Con rosca interior
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión de vacío	G3/8
Material del cuerpo	Aluminio