


# Cilindros de fuelle EB-145-60

Número de artículo: 36486

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                          | Valor                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tamaño                                  | 145                                           |
| Diámetro de montaje necesario           | 160 mm                                        |
| Carrera                                 | 60 mm                                         |
| Altura máx., en avance                  | 110 mm                                        |
| Ángulo de inclinación máximo            | 20 grado                                      |
| Asimetría máxima                        | 10 mm                                         |
| Altura mín. de montaje                  | 50 mm                                         |
| Modo de funcionamiento                  | De simple efecto                              |
| Presión de funcionamiento               | 0 bar...8 bar                                 |
| Medio de funcionamiento                 | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:::4] |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando    | Funcionamiento con lubricación imposible      |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 2 - riesgo de corrosión moderado              |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Temperatura ambiente                    | -40 °C...70 °C                                |
| Fuerza de reposición                    | 120 N                                         |
| Peso del producto                       | 900 g                                         |
| Tipo de fijación                        | Con rosca interior                            |
| Conexión neumática                      | G1/8                                          |
| Nota sobre el material                  | Conformidad con la Directiva RoHS             |
| Material del fuelle                     | NR/BR                                         |
| Material del cuerpo                     | Acero<br>Galvanizado                          |