


Cilindro plano DZH-2 1 1/2"- -PPV-A

Número de artículo: 16260

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera	0.04 in...40 in
Diámetro del émbolo	2 1/2"
Ángulo de giro máx. del vástago +/-	0.4 grado
Amortiguación	Amortiguación neumática, regulable en ambos lados
Posición de montaje	Cualquiera
Modo de funcionamiento	Doble efecto
Forma constructiva	Émbolo Vástago
Detección de posición	Para sensor de proximidad
Seguridad torsional/guía	Émbolo ovalado
Presión de funcionamiento	0.06 MPa...1 MPa 0.6 bar...10 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Longitud de amortiguación	23 mm
Momento de giro máximo del antigiرو	2 Nm
Fuerza teórica con 6 bar, retorno	989 N
Fuerza teórica con 6 bar, avance	1178 N
Peso adicional por 10 mm de carrera	80 g
Peso básico con carrera de 0 mm	1690 g
Tipo de fijación	A elegir: Con rosca interior Con accesorios
Conexión neumática	3/8 NPT
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la tapa	Aluminio
Material de las juntas	TPE-U (PU)
Material del cuerpo	Aluminio
Material del vástago	Acero de alta aleación

