


**Filtro**  
**LF-3/4-D-5M-MAXI**  
 Número de artículo: 162616

**FESTO**



**Hoja de datos**

| Característica                                     | Valor                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tamaño                                             | Maxi                                                            |
| Serie                                              | D                                                               |
| Posición de montaje                                | Vertical +/- 5°                                                 |
| Grado de filtración                                | 5 µm                                                            |
| Purga de condensado                                | Giro manual                                                     |
| Forma constructiva                                 | Filtro de material sinterizado con separador por centrifugación |
| Protección de funda                                | Funda metálica de protección                                    |
| Presión de funcionamiento                          | 0 bar...16 bar                                                  |
| Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343) | 3600 l/min                                                      |
| Medio de funcionamiento                            | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Gases inertes  |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC            | 2 - riesgo de corrosión moderado                                |
| Conformidad PWIS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                               |
| Temperatura de almacenamiento                      | -10 °C...60 °C                                                  |
| Clase de pureza del aire en la salida              | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Gases inertes  |
| Temperatura del medio                              | -10 °C...60 °C                                                  |
| Temperatura ambiente                               | -10 °C...60 °C                                                  |
| Peso del producto                                  | 1340 g                                                          |
| Tipo de fijación                                   | Instalación en la tubería<br>Con accesorios                     |
| Conexión neumática 1                               | G3/4                                                            |
| Conexión neumática 2                               | G3/4                                                            |
| Nota sobre el material                             | Conformidad con la Directiva RoHS                               |
| Material del filtro                                | PE                                                              |
| Material del cuerpo                                | Fundición inyectada de cinc                                     |
| Material de la funda                               | PC                                                              |