


# Unidad de filtro y regulador

## LFR-3/8-D-7-MINI-A

Número de artículo: 162712

**FESTO**



## Hoja de datos

| Característica                                     | Valor  |
|--|--|
| Tamaño   | Mini   |
| Serie  | D  |
| Bloqueo del accionamiento                          | Botón giratorio con bloqueo  |
| Posición de montaje                                | Vertical +/- 5°  |
| Grado de filtración                                | 40 µm  |
| Purga de condensado                                | Totalmente automático  |
| Forma constructiva                                 | Filtro regulador con manómetro   |
| Volumen máx. de condensado                         | 22 cm <sup>3</sup>   |
| Protección de funda                                | Funda metálica de protección   |
| Indicador de presión                               | Con manómetro  |
| Presión de funcionamiento                          | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar  |
| Margen de regulación de presión                    | 0.5 bar...7 bar  |
| Histeresis máxima de la presión                    | 0.2 bar  |
| Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343) | 1700 l/min   |
| Medio de funcionamiento                            | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Gases inertes               |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando               | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC            | 2 - riesgo de corrosión moderado   |
| Conformidad PWIS                                   | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura de almacenamiento                      | -10 °C...60 °C   |
| Clase de pureza del aire en la salida              | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>Gases inertes               |
| Temperatura del medio                              | 5 °C...60 °C   |
| Temperatura ambiente                               | 5 °C...60 °C   |
| Peso del producto                                  | 460 g  |
| Tipo de fijación                                   | A elegir:<br>Instalación en la tubería<br>Con accesorios                     |
| Conexión neumática 1                               | G3/8   |
| Conexión neumática 2                               | G3/8   |
| Nota sobre el material                             | Conformidad con la Directiva RoHS  |

| Característica       | Valor                       |
|----------------------|-----------------------------|
| Material del cuerpo  | Fundición inyectada de cinc |
| Material de la funda | PC                          |