

Racor de unión rápida ACK-1/2-PK-13

Número de artículo: 4099

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	12 mm
Tipo de junta en el pivote atornillado	Anillo de junta
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	forma recta
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Nota sobre la presión de funcionamiento	Agua: máx. 0,6 MPa a máx. 50 °C
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Agua (líquida, sin hielo)
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Puede emplearse con aire comprimido lubricado Agua: la rosca G sólo es posible con el anillo de junta tipo OL como accesorio adicional
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Par de apriete nominal	14 Nm
Tolerancia para el par de apriete nominal	± 20 %
Conexión neumática 1	Rosca interior G1/2
Conexión neumática 2	Para boquilla estriada diámetro interior 13 mm con tuerca
Material de las tuercas de unión	Aleación forjada de aluminio anodizado
Material del pivote atornillado	Aleación forjada de aluminio, anodizada
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del anillo de junta	Reforzado con PA TPE-U(PU)