


**Electroválvula**  
**CPE24-M2H-5/3B-3/8**  
Número de artículo: 170305

**FESTO**



**Hoja de datos**

| Característica                                     | Valor                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Función de la válvula                              | 5/3 vías a presión                                          |
| Tipo de accionamiento                              | Eléctrico                                                   |
| Anchura                                            | 24 mm                                                       |
| Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343) | 2600 l/min                                                  |
| Conexión neumática de utilización                  | G3/8                                                        |
| Tensión de alimentación                            | 110 V AC                                                    |
| Presión de funcionamiento                          | 0.25 MPa...1 MPa<br>2.5 bar...10 bar                        |
| Forma constructiva                                 | Corredera del émbolo                                        |
| Tipo de reposición                                 | Muelle mecánico                                             |
| Certificación                                      | c UL us - Recognized (OL)                                   |
| Clasificación marítima                             | Véase el certificado                                        |
| Marcado CE (véase la declaración de conformidad)   | Según la Directiva de baja tensión de la UE                 |
| Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad) | Según la normativa del Reino Unido sobre utillaje eléctrico |
| Organismo que expide el certificado                | DNV-TAA000032X<br>UL MH19482                                |
| Grado de protección                                | IP65<br>Con caja tomacorriente<br>Según IEC 60529           |
| Diámetro nominal                                   | 11 mm                                                       |
| Función de escape                                  | Estrangulable                                               |
| Principio de sellado                               | Blando                                                      |
| Posición de montaje                                | Cualquiera                                                  |
| Accionamiento manual auxiliar                      | Con accesorios enclavables<br>Sin enclavamiento             |
| Tipo de control                                    | Servopilotado                                               |
| Alimentación del aire de pilotaje                  | Interno                                                     |
| Sentido de flujo                                   | No reversible                                               |
| Identificación de la posición de válvula           | Soporte para placas de identificación                       |
| Superposición                                      | Superposición positiva                                      |
| Tiempo de conmutación OFF                          | 55 ms                                                       |
| Tiempo de conmutación ON                           | 25 ms                                                       |
| Tiempo de conexión                                 | 100%                                                        |

| Característica                                 | Valor                                                                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Impulso de control positivo máximo con señal 0 | 3300 µs                                                                              |
| Máx. impulso de prueba negativo con señal 1    | 3100 µs                                                                              |
| Valores característicos de las bobinas         | 110 V AC: 50/60Hz, potencia de arranque de 3,0 VA, potencia de retención de 2,4 VA   |
| Fluctuaciones de tensión admisibles            | -15 % / +10 %                                                                        |
| Medio de funcionamiento                        | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                        |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando           | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)         |
| Resistencia a las vibraciones                  | Control para el transporte con grado de severidad 2 según FN 942017-4 y EN 60068-2-6 |
| Resistencia a los golpes                       | Control de impactos con grado de severidad 2, según FN 942017-5 y EN 60068-2-27      |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC        | 2 - riesgo de corrosión moderado                                                     |
| Conformidad PWIS                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                    |
| Temperatura del medio                          | -5 °C...50 °C                                                                        |
| Temperatura ambiente                           | -5 °C...50 °C                                                                        |
| Peso del producto                              | 430 g                                                                                |
| Conexión eléctrica                             | Forma C                                                                              |
| Tipo de fijación                               | Con taladro pasante                                                                  |
| Conexión del aire de escape de pilotaje 82     | M5                                                                                   |
| Conexión del aire de escape de pilotaje 84     | M5                                                                                   |
| Conexión aire de pilotaje 12                   | M5                                                                                   |
| Conexión aire de pilotaje 14                   | M5                                                                                   |
| Conexión neumática 1                           | G3/8                                                                                 |
| Conexión neumática 2                           | G3/8                                                                                 |
| Conexión neumática 3                           | G3/8                                                                                 |
| Conexión neumática 4                           | G3/8                                                                                 |
| Conexión neumática 5                           | G3/8                                                                                 |
| Nota sobre el material                         | Conformidad con la Directiva RoHS                                                    |
| Material de las juntas                         | NBR                                                                                  |
| Material del cuerpo                            | Fundición inyectada de aluminio                                                      |