


# Sensor de proximidad SME-10-SL-LED-24

Número de artículo: 173212

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Forma constructiva	Para ranura redonda
Conforme a la norma	EN 60947-5-2
Certificación	RCM
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según Directiva de máquinas CEM de la UE Según la Directiva RoHS de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa del Reino Unido sobre CEM Según la normativa RoHS del Reino Unido
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Nota sobre la utilización	Asistencia/Vista general del sensor del actuador "El sensor adecuado para el actuador"
Magnitud de medición	Posición
Principio de medición	Reed magnético
Temperatura ambiente	-20 °C...70 °C
Precisión de repetición	0.2 mm
Salida	Bipolar, con contacto
Función del elemento de conmutación	Normalmente abierto
Tiempo de conexión	0.6 ms
Tiempo de desconexión	0.05 ms
Frecuencia de conmutación máx.	500 Hz
Corriente de salida máx.	100 mA
Potencia máx. de conmutación DC	1 W
Caída de tensión	0 V
Resistencia a cortocircuitos	No
Resistencia a sobrecargas	No disponible
Margen de tensión de funcionamiento AC	12 V...27 V
Margen de tensiones de servicio DC	12 V...27 V
Protección contra inversión de polaridad	No
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Cable con conector
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	M8x1, codificación A según EN 61076-2-104
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	3
Conexión eléctrica 1, tipo de fijación	Bloqueo con enclavamiento Fijación por tornillo no giratorio

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Conexión eléctrica 1, tipo de fijación compatible	Compatible con cerradura de pestillo Compatible con fijación por tornillo giratorio
Sentido de salida de la conexión	Longitudinal
Longitud del cable	0.3 m
Color de la cubierta aislante del cable	Gris
Material de la cubierta aislante del cable	TPE-U(PUR)
Tipo de fijación	aprisionado en ranura redonda Se puede insertar longitudinalmente en la ranura
Par de apriete	0.1 Nm
Posición de montaje	Cualquiera
Peso del producto	5 g
Color del cuerpo	Negro
Material del cuerpo	Latón niquelado PPS TPE-U (PU) Acero inoxidable de alta aleación
Indicación del estado de conmutación	Diodo emisor de luz amarillo
Temperatura ambiente para tendido de cables móvil	-5 °C...70 °C
Grado de protección	IP65 IP67
Tensión de aislamiento	50 V
Resistencia a los picos de tensión	0.8 kV
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado de ensuciamiento	3