


# Unidad de filtro y regulador LFR-3/8-D-O-MIDI-NPT

Número de artículo: 173782

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                     | Valor                                                                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño                                             | Midi                                                                         |
| Serie                                              | D                                                                            |
| Grado de filtración                                | 40 µm                                                                        |
| Purga de condensado                                | Manual sin enclavamiento                                                     |
| Volumen máx. de condensado                         | 43 cm³                                                                       |
| Protección de funda                                | Funda metálica de protección                                                 |
| Presión de funcionamiento                          | 0.1 MPa...1.6 MPa<br>1 bar...16 bar                                          |
| Histéresis máxima de la presión                    | 0.2 bar                                                                      |
| Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343) | 3100 l/min                                                                   |
| Medio de funcionamiento                            | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Gases inertes               |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando               | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC            | 2 - riesgo de corrosión moderado                                             |
| Conformidad PWIS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                            |
| Temperatura de almacenamiento                      | -10 °C...60 °C                                                               |
| Clase de pureza del aire en la salida              | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>Gases inertes               |
| Temperatura del medio                              | -10 °C...60 °C                                                               |
| Temperatura ambiente                               | -10 °C...60 °C                                                               |
| Peso del producto                                  | 830 g                                                                        |
| Tipo de fijación                                   | Con accesorios                                                               |
| Conexión neumática 1                               | 3/8 NPT                                                                      |
| Conexión neumática 2                               | 3/8 NPT                                                                      |
| Nota sobre el material                             | Conformidad con la Directiva RoHS                                            |
| Material del cuerpo                                | Fundición inyectada de cinc                                                  |
| Material de la funda                               | PC                                                                           |