


Unidad de filtro y regulador LFR-3/4-D-5M-MIDI-NPT

Número de artículo: 173800

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|--|
| Tamaño | Midi |
| Serie | D |
| Posición de montaje | Vertical |
| Grado de filtración | 5 µm |
| Purga de condensado | Manual sin enclavamiento |
| Volumen máx. de condensado | 43 cm ³ |
| Protección de funda | Funda metálica de protección |
| Presión de funcionamiento | 0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar |
| Histéresis máxima de la presión | 0.2 bar |
| Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343) | 2600 l/min |
| Medio de funcionamiento | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gases inertes |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura de almacenamiento | -10 °C...60 °C |
| Clase de pureza del aire en la salida | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gases inertes |
| Temperatura del medio | -10 °C...60 °C |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Peso del producto | 900 g |
| Tipo de fijación | A elegir: Instalación en la tubería Con escuadra de montaje |
| Conexión neumática 1 | 3/4 NPT |
| Conexión neumática 2 | 3/4 NPT |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material del cuerpo | Fundición inyectada de cinc |
| Material de la funda | PC |