


Generador de vacío VN-07-M-T2-PQ1-VQ1-RO1

Número de artículo: 526109

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal de la tobera Laval	0.7 mm
Patrón uniforme	10 mm
Ejecución del silenciador	Abierto
Posición de montaje	Cualquiera
Característica del eyector	Alto vacío En línea
Función integrada	Silenciador abierto
Forma constructiva	Forma en T
Presión de funcionamiento para caudal de aspiración máx.	7 bar
Presión de funcionamiento	1 bar...8 bar
Presión de funcionamiento para vacío máximo	5.8 bar
Vacío máximo	86 %
Presión nominal de funcionamiento	6 bar
Caudal de aspiración máximo contra atmósfera	13.5 l/min
Tiempo de alimentación de aire a presión de funcionamiento nominal	2.1 s
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Funcionamiento con lubricación imposible
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	0 °C...60 °C
Nivel de ruido para presión nominal de funcionamiento	59 dB(A)
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Par de apriete máx.	0.5 Nm
Peso del producto	15 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante Con accesorios
Conexión neumática 1	QS-4
Conexión neumática 3	Silenciador abierto
Conexión de vacío	QS-4
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS

Característica	Valor
Material de las juntas	NBR
Material de la tobera interior	POM
Material del cuerpo	Reforzado con POM
Material del silenciador	PE
Material del eyector	Aleación de forja de aluminio
Material del racor	Latón Niquelado